

**Mahr****Digitalno globinsko pomično merilo za utore IP 67, i-wi, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418759 200
GTIN	4059192066147
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Za merjenje vdolbin, žlebov, utorov, ramen itd. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Zelo velik LCD-prikazovalnik, višina številk 11 mm. Vgrajen brezžični podatkovni vmesnik i-wi. Merilna letev z dvema kljukama. Obe merilni površini sta v eni ravnini.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498940.

Radijski sprejemnik i-wi art. 498912.

**Tehnični opis**

Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032

Vrsta IP-zaščite	IP 67
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Kalibriranje	A2
Merilno območje	0 - 200 mm
Presek merilne letve	12 × 3,5 mm
Preklop odčitavanja	mm / col
Napajanje	Baterijsko napajanje
Dolžina mostička	100 mm
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Standard	ISO 13385
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i-wi
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
Pakiranje	Etui
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo za utore

## Storitve

Kalibriranje Kljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 200 mm	021220 200
DAkS-kalibriranje Kljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 200 mm	021230 200

## Pribor

Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498914 STICK
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032