

 KOMET

Garnitura finonastavljive glave KOMET MicroKom® BluFlex® 2, Območje Ø vretena: 6-125mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje

238398 6-125

GTIN

Razred artikla

27G

Opis
Izvedba:

- **Območje linearnosti:** od $-0,2$ do $+4,4$ mm ($-0,0079$ do $0,1732$ col) v Ø.
- **µ-natančna ločljivost prikaza:** $0,001$ mm v Ø.
- **Fino nastavljiva glava** se radialno nastavlja in vpenja s ključem za notranji 6-kotnik.
- **Sodoben, kontrasten OLED-prikazovalnik** neposredno na fino nastavljeni glavi.
- **Prikaz na prikazovalniku** se lahko zavrti za 180° .
- **Enostavno upravljanje** neposredno na zaslonu na dotik.
- **Dodaten vmesnik Bluetooth® Low Energy** za enostaven prikaz na običajnem pametnem telefonu od operacijskega sistema Android™ oz. IOS 7.
- **Večje število vrtljajev** zaradi delne izenačitve neuravnoteženosti.
- **Zelo natančno nastavljanje** omogoča natančen primik.
- **Absolutni sistem merjenja hoda** – ob vsakem vklopu se prikaže absolutni in relativni položaj drsnika.
- **Univerzalni vmesnik ABS®.**
- **Lahko zamenljiva baterija.**
- **1:1 kompatibilnost** z različnimi možnostmi dosedanjega sistema.

Obseg dobave:

1 glava: Art. 238392

1 držalo za obračalne ploščice: KOMET-št. 62863 04400 Ø 25–44 mm

KOMET-št. 62863 12500 Ø 44–125 mm

1 mostiček: KOMET-št. 62860 12500 Ø 90–125 mm

1 telo z zobatimi zarezi: KOMET-št. 62861 06300 Ø 25–63 mm
1 polnilni kos: KOMET-št. 62862 09300
po 1 držalo za notranje struženje: KOMET-št. 62850 00600 Ø 6–10 mm
KOMET-št. 62850 01000 Ø 10–14 mm
KOMET-št. 62850 01400 Ø 14–18 mm
KOMET-št. 62850 01800 Ø 18–22 mm
KOMET-št. 62850 02200 Ø 22–26 mm
po 4 obračalne ploščice: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET-št. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET-št. 62601 70409
2 obračalni ploščici: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET-št. 62600 00102
5 vijaka za notranji 6-kotnik: KOMET-št. 62950 00000 - M5×16 mm
po 1 izvijač: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Tehnični opis

Območje Ø vretena	6 - 125 mm
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Precizna vrtalna glava MicroKom® BluFlex® 2	238392
---	--------