



Garnitura vijačnih nastavkov »Zyklop Pocket« z orodjem za aktiviranje 17-delna, Število delov: 17



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676230 17
GTIN	4013288223050
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje **za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform** z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Kompaktna raglja Zyklop z vgrajenim magazinom za vijačne nastavke. Z dvosmerno ragljo z drobnimi zobmi (72 zob) in povratnim kotom 5°. Magnetni neposredni nastavek spremeni 3/8-colsko ragljo v izvijač z ragljo za vijačne nastavke z 1/4 cole.

Vsebina:

Vijačni nastavki, **BiTorsion**, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Po 1 kos art. 675520, vel. 1/25; 2/25

Vijačni nastavki, **BiTorsion**, dolžina 50 mm, C 6,3, za Pozidriv: Po 1 kos art. 675540, vel. 1/25; 2/25

Vijačni nastavki, **BiTorsion**, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos vel. 3; 4; 5; 6

Vijačni nastavki, **BiTorsion**, dolžina 25 mm, C 6,3, za Torx®: Po 1 kos art. 675550 vel. TX10; TX15; TX20; TX25

Nasadni ključ, 1/4-colski, za zunanji šestkotnik: Po 1 kos vel. 8; 10; 13 mm

Univerzalno držalo: 1 kos z 1/4-colskim zunanjim šesterokotnikom

Raglja s finim ozobjem Zyklop Pocket: 1 kos art. 676635 z vrtljivo glavo raglje

Tehnični opis

Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	6-robi izvijač
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Oznaka proizvajalca	8009 Zyklus Pocket garnitura 2
6-kotno držalo vijačnega nastavka	C 6,3
Število delov	17
Orodje za upravljanje	Ročaj za izvijač
v jedro ročaja pogrezljivo teleskopsko steblo	ne
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

Pribor

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675520 1/25
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675520 2/25
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675540 1/25
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675540 2/25
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX10	675550 TX10
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX15	675550 TX15
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX20	675550 TX20
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX25	675550 TX25
	676635 13

Nosilec izvijača in dvosmerna raglja s finim ozobjem
»Zyklop Pocket« z 1/4-colnimi nastavki in
magnetom Število delov 13
