

## Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski, Število orodij: 46



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	953743 46
GTIN	2050002075412
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

#### Primerno za:

**Delavniški vozički GARANT** z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra **20 G × 16 G** oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

#### Obseg dobave:

Kardanski zglob GARANT art. 633529, vel. 1/4: 1 St.

Ploščati vijačni nastavek HOLEX art. 631613 vel. 3,5; 4; 5,5; 8: po 1 kos

Nasadni ključ Torx® GARANT art. 631515, vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10: po 1 kos

Podaljšek GARANT art. 632429, vel. 50; 150: po 1 kos

Vijačni nastavek HOLEX za profil Phillips art. 631623 vel. 1; 2; 3; 4: po 1 kos

6-kotni nasadni ključ GARANT art. 631225, vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 kos

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953743: 1 St.

Vijačni nastavek Torx® HOLEX, dolgi, art. 631773 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: po 1 kos

Natični ročaj GARANT art. 632829 vel. 146: 1 St.

T-ročaj GARANT art. 633029 vel. 116: 1 St.

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT art. 631729, vel. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 kos

Dvostranska raglja GARANT art. 632025, vel. 1/4: 1 St.

### Tehnični opis

Globina	500 mm
Število orodij	46
Izvedba	Z nasadnim ključem
Širina	200 mm
Globina v G	20
Širina v G	8
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953743	952001 953743
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 10 mm	631225 10
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 11 mm	631225 11
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 12 mm	631225 12
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 13 mm	631225 13
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 14 mm	631225 14
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 4 mm	631225 4
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 4,5 mm	631225 4,5
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 5 mm	631225 5
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 5,5 mm	631225 5,5
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 6 mm	631225 6
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 7 mm	631225 7
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 8 mm	631225 8
6-kotni nastavek, 1/4-colskiSurface Drive Zev ključa 9 mm	631225 9

Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E10	631515 E10
Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E4	631515 E4
Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E5	631515 E5
Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E6	631515 E6
Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E7	631515 E7
Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski Profil Torx® E8	631515 E8
Vijačni nastavek za ploščati profil, 1/4-colski Širina rezila 3,5 mm	631613 3,5
Vijačni nastavek za ploščati profil, 1/4-colski Širina rezila 4 mm	631613 4
Vijačni nastavek za ploščati profil, 1/4-colski Širina rezila 5,5 mm	631613 5,5
Vijačni nastavek za ploščati profil, 1/4-colski Širina rezila 8 mm	631613 8
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4-colski Velikost križne zareze 1	631623 1
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4-colski Velikost križne zareze 2	631623 2
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4-colski Velikost križne zareze 3	631623 3
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4-colski Velikost križne zareze 4	631623 4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskidolge 6-kotnik 2,5 mm	631729 2,5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskidolge 6-kotnik 3 mm	631729 3
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskidolge 6-kotnik 4 mm	631729 4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskidolge 6-kotnik 5 mm	631729 5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskidolge 6-kotnik 6 mm	631729 6
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskidolg Profil Torx® TX10	631773 TX10
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskidolg Profil Torx® TX15	631773 TX15

Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskidolg Profil Torx® TX20	631773 TX20
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskidolg Profil Torx® TX25	631773 TX25
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskidolg Profil Torx® TX30	631773 TX30
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskidolg Profil Torx® TX40	631773 TX40
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskidolg Profil Torx® TX8	631773 TX8
Vijačni nastavek Torx®, 1/4-colskidolg Profil Torx® TX9	631773 TX9
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip 1/4	632025 1/4
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632429 150
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 50 mm	632429 50
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 146 mm	632829 146
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 116 mm	633029 116
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633529 1/4