


HOLEX**Dopolnilna garnitura, 1/2-colska, Število orodij: 23****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	953755 23
GTIN	4067263723622
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra **20 G × 16 G** oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953755: 1 St.

12-kotni nasadni ključ HOLEX art. 642520, vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 kos

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik HOLEX art. 643313, vel. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 kos

Tehnični opis

Globina v G	20
Širina v G	8
Globina	500 mm
Število orodij	23
Širina	200 mm

Izvedba	Z nasadnim ključem
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 953755	952001 953755
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642520 10
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 11 mm	642520 11
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 12 mm	642520 12
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642520 13
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642520 14
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642520 15
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642520 16
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642520 17
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642520 18
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642520 19
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642520 21
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642520 22
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642520 24
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642520 27
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642520 30
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 32 mm	642520 32
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi 6-kotnik 10 mm	643313 10
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi 6-kotnik 12 mm	643313 12

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi 6-kotnik 14 mm

643313 14

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi 6-kotnik 5 mm

643313 5

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi 6-kotnik 6 mm

643313 6

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi 6-kotnik 7 mm

643313 7

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, dolgi 6-kotnik 8 mm

643313 8