

Garant

Garnitura roto rezkarjev 8-delni, GARANT Master Alu– zelo grobi, Karbidna trdina, Število roto rezkarjev: 8

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	547605 8
GTIN	4067263736264
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Garnitura rezkalnih HM-čepov Multi Cut z običajnimi različicami oblik.

Na novo razvita inovativna geometrija ozobja omogoča visoko zmogljivost odrezovanja pri izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine.

- **Močno odstranjevanje materiala.**
- **Miren tek.**
- **Majhna toplotna obremenitev, dolga življenjska doba, boljše odvajanje odrezkov.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo, INOX, aluminij.**

Ø držala 6 mm.

Roto rezkarji **GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najsodobnejših CNC-napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za skoraj vse vrste materiala. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 547600, vel. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

Napotek:

Obdelovanci s slabšo toplotno prevodnostjo; zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje in mazanje rezkalnega čepa.

Tehnični opis

Serija	GARANT Master Alu
Rezalni material	Karbidna trdina
Ø držala	6 mm
Število brusnih čepov	8
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Pribor

Roto rezkar GARANT Master Alu – zelo grobo (NE/Alu) Tip AS0616	547600 AS0616
Roto rezkar GARANT Master Alu – zelo grobo (NE/Alu) Tip AS1225	547600 AS1225
Roto rezkar GARANT Master Alu – zelo grobo (NE/Alu) Tip C0616	547600 C0616
Roto rezkar GARANT Master Alu – zelo grobo (NE/Alu) Tip C1225	547600 C1225
Roto rezkar GARANT Master Alu – zelo grobo (NE/Alu) Tip D0807	547600 D0807
Roto rezkar GARANT Master Alu – zelo grobo (NE/Alu) Tip F0618	547600 F0618
Roto rezkar GARANT Master Alu – zelo grobo (NE/Alu) Tip F1225	547600 F1225
Roto rezkar GARANT Master Alu – zelo grobo (NE/Alu) Tip L1020	547600 L1020