

Garant**Univerzalna garnitura orodja L 22-delna, Število delov: 22****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	685522 22
GTIN	4067263309161
Razred artikla	66H

Opis**Izvedba:**

Sistemski kovček L-BOXX® iz umetne mase ABS, odporne proti udarcem in trkom, v celoti zaščiten pred brizgajočo vodo. Robusten povezovalni mehanizem omogoča preprosto in hitro povezovanje oz. razstavljanje kovčkov ter transport več povezanih sistemskih kovčkov iz umetne mase do 40 kg. Pokrov je obremenljiv do 100 kg, kapaciteta polnjenja do 25 kg.

Funkcija:

IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

Obseg dobave:

Tračni meter: 1 kos art. 462201 vel. 2,5

Dvostranski viličasti ključi: Po 1 kos art. 610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z okroglo glavo: 1 kos art. 627132 vel. 9

Ploščati izvijač: Po 1 kos art. 660032, vel. 2; 3,5; 5,5; 6,5

Izvijač za profil Phillips: Po 1 kos art. 667702 vel. 1; 2

Kombinirane klešče: 1 kos art. 700940 vel. 160

Vložek za pokrov kovčka: 1 kos art. 693352

Shranjevanje v: L-BOXX® art. 693330 vel. 102

Napotek:

Ob dobavi je orodje v kovčku L-BOXX®.

Primerni voziček na kolesih za transport do 5 kosov L-BOXX® vel. 102 je na voljo pod art. 693370 vel. 5.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP X4
Masa	3,8 kg
Število delov	22
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

Pribor

Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 8X9 mm	610600 8X9
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 10X11 mm	610600 10X11
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 5,5 mm	660030 5,5
Kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	700940 160
Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 2,5 m	462201 2,5
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 17X19 mm	610600 17X19
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 2	667690 2
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglicokromirane Število izvijačev 9	627132 9
Vložek za pokrov kovčka, posamično	693352
Sistemska kovčka iz umetne mase L-BOXX®, prazen Tip 102	693330 102
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 1	667690 1
Transportni voziček „L-Trolley“ s 5 izvlečljivimi policami Število izvlečljivih polic 5	693370 5
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 6,5 mm	660030 6,5

Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 2 mm	660030 2
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 3,5 mm	660030 3,5
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 14X15 mm	610600 14X15
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 12X13 mm	610600 12X13