

PORTWEST**Delovni jopič Multinorm WX3™, črna/antracitna, Univerzalna velikost: S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	091448 S
GTIN	5036108368464
Razred artikla	04J

Opis**Izvedba:**

Kolekcija Portwest WX3™ je izdelana iz **inherentne 280-g tkanine Modafume™** in združuje robustna zaščitna oblačila z udobjem in estetiko. Inherentna lastnost zagotavlja, da lastnosti zaviranja gorenja ostanejo trajne. **Raztegljivi vložki** nudijo odlično fleksibilnost na območjih, kjer je veliko gibanja, kar olajša vsakodnevno delo. Prefinjene oblikovalske rešitve za šive, zaponke in žepe zagotavljajo neprimerljivo prilaganje in varnost. Delovni jopič do pasu s **kontrastnimi elementi** in **ognjevarnimi odsevnimi trakovi** zagotavlja udobje in svobodo gibanja zahvaljujoč **raztegljivim vložkom**.

- **Zapiranje z zadrgo in pritisnimi gumbi.**
- **Vsestranski žepe.**
- **Prezračevanje hrbta za zračnost.**
- **Vnaprej oblikovani pregibi na rokah za zmanjšanje utrujenosti rok.**
- **Prepogljiv šiv in podaljšan hrbtni del za varno prilaganje.**

Standard:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6

· ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)

Tehnični opis

Serija	WX3
Univerzalna velikost	S
Spol	moški
Sestava tkanine	60% modakrila
Sestava tkanine	39 % bombaž
Sestava tkanine	1% karbonska vlakna
Gramatura materiala / gostota tkanine	280 g/m ²
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	60 °C pisano perilo
Barva	črna/antracitna
Standard	EN 13034-6
Standard	EN IEC 61482-2
Oblučila v skladu z	DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Oblučila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Oblučila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Vrsta izdelka	Opozorilni delovni jopič