

**Garant****Komplet čistil Sonic Cleaner AL-D za ultrazvočni čistilnik GARANT GreenPlus, 5 kosov****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG8015 5      |
| GTIN                  | 4067263137856 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Opis****Izvedba:**

GARANT GreenPlus **ultrazvočni čistilnik** – vrhunska zmogljivost z največjo prilagodljivostjo. Ali delate s kompleksnimi geometrijami obdelovancev in občutljivimi površinami? Potem je serija Sonic Cleaner ustvarjena za vas. Linija čistil GARANT GreenPlus, ki je posebej prilagojena ultrazvočnim sistemom, vključuje alkalna, kislila in nevtralna čistila za najrazličnejše materiale in področja uporabe. Odvisno od zahtev in umazanije se lahko visoko koncentrirana čistila razredčijo in so močna že pri sobni temperaturi. Medij je tako optimalno izkoriščen. Dolga življenjska doba tudi prihrani čas in denar. Vsa čistila Sonic Cleaner so **brez oznak, biološko razgradljiva, brez HOS in brez silikata**. Enostavno interno rokovanje, zaščita vaših zaposlenih in varstvo okolja so zagotovljeni.

Sonic Cleaner AL-D, čistilni koncentrat z **alkalnim demulgiranjem** za univerzalno ultrazvočno uporabo, izjemno dolgo življenjsko dobo in odlično združljivostjo z materiali.

**Lastnosti:**

Vsebina 5 kos

**Uporaba:**

Za ultrazvočne čistilne naprave.

Emulzije, olja, masti, maščobe, sredstva za zaščito proti koroziji, prah, ki nastaja pri brušenju, saje, črnila, tonerji, sredstva za lepanje in polirna sredstva.

**Primerno za:**

Običajni materiali, kot so jeklo in neželezne kovine, steklo, plastika, keramika, guma. Odlična združljivost z materiali – vnaprej preverite občutljive površine.

## Tehnični opis

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Trajnost                    | GARANT GreenPlus                          |
| Temperatura skladiščenja    | 20 - 80 °C                                |
| Mešalno razmerje            | 3 – 10 %                                  |
| Serijska                    | GreenPlus                                 |
| pH-vrednost                 | 10                                        |
| Polnilna količina tekočine  | 5 l                                       |
| Značilnost blagovnega imena | alkalno demulgiranje                      |
| Vrsta izdelka               | Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje |

## Pribor

Ultrazvočni čistilnik GARANT GreenPlusSonic Cleaner AL-D  
Vsebina 5 l

088015 5