

LOCTITE**Sredstvo za varovanje vijakov, 50 ml, Oznaka proizvajalca: 290**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083301 290
GTIN	4058093009031
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželjeno rahljanje in sproščanje vijčnih zvez. Enokomponentna, anaerobna lepila so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijčne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.

Tekoče lepilo za varovanje vijčnih zvez.

Uporaba:

Manj trdna – vijčno zvezo je mogoče dobro razstaviti z običajnim orodjem.

Srednje trdna – vijčno zvezo je še mogoče razstaviti z običajnim orodjem.

Zelo trdna – ločevanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C). Za manjše vijake do M6 in za naknadno varovanje vijakov.

Napotek:

Navojne dele je treba pred nanosom sredstva za varovanje vijakov očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392. Hitra in enostavna uporaba za 50-ml plastenke z art. 083344 vel. 50.

Tehnični opis

Za velikost navoja M do	M6
-------------------------	----

Oznaka za nevarne snovi	GHS07: Klicaj
Oznaka proizvajalca	LOCTITE 290
Minimalni odlomni moment	10 Nm
Kemična osnova	Dimetakrilat ester
Oblika	tekoče
Primerno za material	kovinski
Primerno za področje uporabe	Sredstva za varovanje vijakov
Primerno za področje uporabe	Spajanje
Primerno za področje uporabe	Poroznost v litih in sintranih kovinskih delih
Primerno za področje uporabe	Predhodno montirane vijačne zveze
Primerno za področje uporabe	Poroznost v zvarih
Temperatura skladiščenja	8 - 21 °C
Obstoynost od datuma proizvodnje	29 mesec
Količina polnjenja	50 ml
Lastnost	Možnost sprostitve z običajnim orodjem
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Lastnost	S tesnjenjem
Lastnost	Tolerantnost na olje
Lastnost	Izrazito kapilarno delovanje
Lastnost	Odpornost proti vibracijam
Barva	zelena
Vnetišče	93,3 °C
Temperaturno območje uporabe	-55 - 150 °C
Funkcionalna trdnost po	3 h
Trdnost po	20 min
Dinamična viskoznost	20 - 55 mPas
Demontaža	Samo s segrevanjem
Razred trdnosti	Srednje trdno

Gostota	1,07 g/cm ³
Značilnost blagovnega imena	50 ml
Vrsta izdelka	Sredstva za varovanje vijakov

Pribor

Peristaltična ročna tlačilka z garnituro dozirnih igel Za velikost navoja 50 ml	083344 50
---	-----------