

duMONT**Garnitura posnemalnih igel HSS, kompletna v lesenem etuiju Ujem JS9, Tip: 4-8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290400 4-8
GTIN	662600444983
Razred artikla	29J

Opis**Izvedba:**

Garnitura iz posnemalnih igel **HSS** art. 290405 vklj. s potrebnimi vložki art. 290410 in vodilnimi pušami art. 290415. Dostava v kakovostnem in stabilnem lesenem etuiju za varno in pregledno shranjevanje.

Vsebina:

po 1 posnemalna igla art. 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1

po 1 vodilna puša art. 290415: Tip B1:

12; 14; 15; 16;

Tip C1:

18; 19; 20; 22; 24;

25; 26; 28; 30

Napotek:

- **Ujema P9 in H9 dobavlja proizvajalec s 15 % pribitka.**
- **Garniture posnemalnih igel za en prehod po ponudbi.**
- **Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).**

Tehnični opis

Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Orodje za posnemanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		
Olje	primerno		

Pribor

Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 28C1 mm	290415 28C1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 18C1 mm	290415 18C1
Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdoUjem JS9 Tip 6C1	290405 6C1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 22C1 mm	290415 22C1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 24C1 mm	290415 24C1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 30C1 mm	290415 30C1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 16B1 mm	290415 16B1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 14B1 mm	290415 14B1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 19C1 mm	290415 19C1
Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdoUjem JS9 Tip 8C1	290405 8C1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 20C1 mm	290415 20C1
	290405 5B1

Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdoUjem JS9 Tip
5B1

Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 25C1 mm

290415 25C1

Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 15B1 mm

290415 15B1

Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 12B1 mm

290415 12B1

Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdoUjem JS9 Tip
4B1

290405 4B1