



Multinorm hlače, inherentne, mornarsko modra/rumena, Konfekcijska velikost DE: 27



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 091682 27 |
| GTIN | 7330509622308 |
| Razred artikla | 04T |

Opis

Izvedba:

Inovativna zaščitna delovna oblačila v skladu z več standardi v sodobnem dizajnu. Visoka stopnja zaščite in prijetno udobje nošenja. Moderni kroji, kakovostna tkanina in dobra izdelava zagotavljajo dobro sprejemljivost nošenja in dolgo življenjsko dobo.

Inherentne hlače Multinorm, sestavljene iz posebne mešanice tkanin, ki daje hlačam antistatične in ognjeodporne lastnosti.

- **Snemljiv žep za dokumente.**
- **Žep na zadnjici z mehom in poklopcem.**
- **Žep na nogi z mehom.**
- **Žep na nogi s poklopcem in zapiralom s pritisnim gumbom.**
- **Žep za mobilni telefon in pisala.**
- **Ojačan žep za zložljivi meter.**
- **Ognjevzdržni odsevni trakovi z dvojnimi šivi.**

Standard:

- EN 1149-5.
- EN ISO 11611, razred 1 A1+A2.
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
- EN ISO 20471, razred 1.

- **EN 13034 PB 6.**
- **EN 14404:2004+A1:2010.**
- **EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV – 11 cal/cm², ELIM 10 cal/cm².**
- **EN 13034.**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|--|
| Spol | moški |
| Konfekcijska velikost DE | 27 |
| Sestava tkanine | 30 % bombaž |
| Sestava tkanine | 44 % modakrila |
| Sestava tkanine | 1% specialnih vlaken |
| Sestava tkanine | 20% poliamid |
| Sestava tkanine | 5 % aramida |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m ² |
| Pranje | 60 °C pisano perilo |
| Pranje | Primerno za industrijsko pranje |
| Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) |
| Loki | zmerno vroče, do največ 150 °C |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju |
| Barva | mornarsko modra/rumena |
| Standard | EN ISO 20471 |
| Standard | EN 13034-6 |
| Standard | EN 14404 |
| Standard | EN IEC 61482-2 |
| Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |

