



## Kovček za orodje XL 2 Trolley electric 60-delne, Število delov: 60



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 680110 60     |
| GTIN                  | 4010995457952 |
| Razred artikla        | 66H           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovček za orodje XL 2 ponuja optimalen prostor za shranjevanje in prilagodljivo organizacijo za vsestransko uporabo. S 92 zankami, dvema natičnima moduloma, predelkom za dokumente in majhne dele ter individualno nastavljivo postavitvijo tal zagotavlja red in hiter dostop do orodja. Ergonomsko in izolirano orodje za vijačenje za varno delo na električni opremi, preizkušeno v skladu s **standardom IEC 60900**.

- **Udoben transport:** Izjemno dolg teleskopski ročaj in gladko tekoča kolesa za enostaven transport.
- **Varno:** Plinski blažilniki preprečujejo neželjeno zapiranje in ščitijo prste.
- **Robustno:** Narejen je iz odpornega polipropilena (PP), idealen za potovanje z letalom zahvaljujoč kompenzacijskemu ventilu zračnega tlaka.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Ploščati VDE izvijač: Po 1 kos vel. 3,5; 4,0; 5,5 mm

Izvijač za Phillips VDE: Po 1 kos vel. PH1, PH2

Leseni meter za električarje, 2 m, metrični: 1 St.

Vodna tehtnica za električarje 400 mm: 1 St.

VDE izvijač z magazinom za vijačne nastavke, mešan, s 4 ozkimi biti slimBit: 1 St.  
Stiskalne klešče za kableske končnike: 1 kos, 0,08–16 mm<sup>2</sup>  
Komplet ključev, 9 delni, držalo šestkotne krogelne glave, mat kromirano: 1 St.  
Orodje za snemanje izolacije VDE za okrogle kable 125 mm: 1 St.  
Kombinirane klešče VDE z izjemno dolgim rezilom 180 mm: 1 St.  
Stranske ščipalne klešče VDE 160 mm: 1 St.  
Telefonske klešče VDE z ravnim rezom 200 mm: 1 St.  
Sortiment vijačnih nastavkov, 31-delni, mešani, Phillips; Pozidriv; ploščata konica: 1 St.  
Rezalnik kablov z vzmetjo, ki jo je mogoče vklopiti in izklopiti v blister embalaži 210 mm: 1 St.  
Kovček za orodje XL 2 Trolley, prazen: 1 St.

### Tehnični opis

|                  |        |
|------------------|--------|
| Višina           | 440 mm |
| Vrsta IP-zaščite | IP 67  |
| Širina           | 520 mm |
| Globina          | 277 mm |