

**Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A, SK 40, Vpenjalna širina: 2,5-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302540 2,5-16
GTIN	4045197307675
Razred artikla	37D

Opis**Izvedba:**

Za desni in levi tek. Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Vpenjanje svedrov, grezil in povrtal na rezkalnih strojih.

Obseg dobave:

Vklj. z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	97 mm
Vpenjalna širina	2,5 - 16 mm
Zunanji Ø D	56 mm
Nadomestni vpenjalni ključ	SW6
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Oblika	A
maksimalni zatezni moment $M_{d\ maks}$	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

Pribor

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Šest kotnik 6 mm	627481 6
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308801 40

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

308740 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308760 40