

## Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XTL z Bluetooth, Merilno območje: 8-10mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428761 8-10
GTIN	2050002078093
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje** za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

#### Funkcija:

- **Preklop mm/palci.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

#### Obseg dobave:

Merilna ročica, merilna glava z poročilom UKAS o preizkusu, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498950 (od vel. 20), art. 498951 (do vel. 20), nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

### Tehnični opis

Točnost	0,004 mm
Standardna globina merjenja	58 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Globina merjenja s podaljškom	121 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij	1
Mera a	1,9 mm
Merilno območje	8 - 10 mm
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

## Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20

## Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm	484030 9
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 8 mm	484030 8
Priključni kabel dupleks Tip R2	498951 R2

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 1/63	428510 1/63
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 10 mm	484030 10
Priključni kabel duplex Tip USB2	498951 USB2