



Garnitura vijačnih nastavkov »Tool-Check PLUS« z orodjem za upravljanje in nasadnimi ključi 39-delna, Število delov: 39



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	676172 39
GTIN	4013288234896
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje **za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform** z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: 2 kosa vel. 1; 3 kosi vel. 2; 1 kos vel. 3

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: 1 kos vel. 1; 3 kosi vel. 2; 1 kos vel. 3

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos vel. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx® z zatičem: Po 1 kos TX10; TX15; TX20; TX25, TX30

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: 1 kos 1,0×5,5 mm

Nasadni ključi, 1/4-colski, za zunanji šestkotnik: Po 1 kos vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Adapter: 1 kos, 1/4-colski notranji 4-kotnik – 1/4-colski vijačni nastavek

Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos art. 675020 vel. 6,3K

Držalo za izvijače: 1 St.

Raglja za vijačne nastavke 1/4 cole: 1 kos art. 676645 vel. 1/4

Tehnični opis

Podatkovni list

Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	Izvijač TORX® z izvrtino
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Oznaka proizvajalca	Tool-Check PLUS
Število delov	39
Orodje za upravljanje	Držalo za izvijače
Orodje za upravljanje	Raglja za vijačne nastavke 1/4 cole
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek