



**Digitalna merilna ura z upravljanjem na dotik in i-wi Odčitavanje 0,0001 mm,
Merilno območje: 12,5mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434660 12,5
GTIN	4059192066529
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Izjemno natančna digitalna merilna ura z zelo velikim številčnim zaslonom in integriranim prikazom tolerance zahvaljujoč edinstvenim, barvnim LED-diodam in simbolom za klasifikacijo izmerjene vrednosti. Sprednja stranica iz kaljenega stekla z upravljalnimi ploščami, ki se ne obrabijo, prikaz lahko zavrtite za 280°.

Z dvosmernim izhodom podatkov in integriranim radijskim sistemom i-wi za enostaven in brezžični prenos merilnih podatkov na kateri koli osebni računalnik.

Funkcija:

PREDNASTAVITEV (3 vrednosti), dopustne in opozorilne meje (3 toleranci), barvni LED-zaslon, odvisno od načina: dobro/zavrni/predelaj/opozorilne meje, ABS (zaslon je mogoče nastaviti na ničlo, ne da bi izgubili referenco na PREDNASTAVITEV), faktor (množitelj za merilno pot), funkcija LOCK (splošno zaklepanje tipk v meniju), DATA (prenos podatkov)/HOLD (zamrznitev trenutne izmerjene vrednosti). IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov s $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel št. 498941.

Tehnični opis

Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Število vključenih baterij	1
Preklop odčitavanja	0,00001 col
Merilna sila	0,65 – 0,90 N
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,0018 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2450
Ø ohišja	58,4 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Preklop odčitavanja	0,0001 mm
Merilno območje	0 - 12,5 mm
Kalibriranje	C1
Debelina ohišja	35,8 mm
Ušesce na hrbtni strani merilne ure	ne
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Višina števil	11 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i wi
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Funkcija prednastavitve	da
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/434660-12,5>

