



## Stružna glava s klinastimi letvami z osnovnimi čeljustmi in trdimi čeljustnimi nastavki, DIN 702-4, Tip: 200



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313120 200
GTIN	4019208227788
Razred artikla	33R

### Opis

#### Izvedba:

- **Najvišja točnost krožnega teka in zamenjave.**
- **Z varnostnimi zatiči čeljusti, centrično vpenjanje.**
- **Velik prehod.**
- **Natančnost je dvakrat večja od predpisane po DIN 6386.**
- **Velika sila vpetja pri majhnem naporu.**
- **Višje število vrtljajev zaradi varnostnih zatičev.**
- **Hitro in enostavno obračanje oz. zamenjava čeljusti.**
- **Zunanja kontura z robom za odvajanje brizgajoče emulzije.**
- **Mazalke za mazanje vseh drsnih površin.**

#### Prednosti:

Kjer so zahtevane ekstremno velike sile vpetja, velika natančnost krožnega teka in zanesljiva natančnost trajne ponovitve.

#### Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na sprednji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

#### Material:

**V celoti iz jekla, celotna površina kaljena.**
**Obseg dobave:**

Vklj. z: 1 garnituro čeljusti, 1 vpenjalnim ključem, 1 garnituro pritrdilnih vijakov.

**Napotek:**

Izvertina E se lahko povrta: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (z doplačilom).

**Tehnični opis**

Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	7 - 207 mm
Vpenjalni hod na čeljust S	6,8 mm
Centrirni Ø B	185 mm
Zunanji Ø A	206 mm
Tip	200
Masa	18,6 kg
Maksimalno število vrtljajev	4600 min <sup>-1</sup>
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	71 - 214 mm
Izvertina E	52 mm
Višina glave D	81 mm
Notranji 4-kotnik ključa K	12 mm
Standard	DIN 702-4
Barvna koda za pribor	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka	Glave s klinastimi letvami

**Pribor**

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 200	313205 200
Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 200	313250 200

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnaravno ozobje za tip glave 200

313207 200

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 200

313210 200

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 200

313200 200