



## Digitalno pomično merilo TESA TWIN-CAL, Merilno območje: 300mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	412766 300
GTIN	7630041106169
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Velik, kontrasten prikazovalnik z 11 mm visokimi števkami. Več kot 12000 ur delovanja, preklon v pripravljenost po 10 minutah in samodejni izklop po 2 urah. Način merjenja ABS, vgrajen TLC priključek za prenos podatkov. S pogonskim kolesom.

#### Uporaba:

Zunanje, notranje, stopenjsko in globinsko merjenje.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498918, radijski oddajnik art. 498921 vel. BT.

### Tehnični opis

Višina števil LCD prikazovalnika	11 mm
Preklon v pripravljenost	da
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Avtomatski izklop	da
Preklon odčitavanja	mm / cole
Pogonsko kolesce	da
Čas delovanja	12.000 h
Kalibriranje	A1

Z globinskim omejevalnikom	da
Dolžina konic	64 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Merilno območje	0 - 300 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Tip baterij	Gumbasta baterija
Napajanje	Baterijsko napajanje
Mednarodna velikost izvedbe	CR2032
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	TESA Link Connector TLC
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300

## Pribor

Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip D	498918 D
---	----------

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip USB	498918 USB
Škatla iz umetne mase Tip MS300	412470 MS300
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975