

**Precizna mala merilna ura, Merilno območje/Ø ohišja: 3/32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	432500 3/32
GTIN	4031452100136
Razred artikla	46C

**Opis****Izvedba:**

Precizne male merilne ure z robustnim kovinskim ohišjem, vpenjalno steblo Ø 8 mm h6, kaljeno in brušeno. Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli. Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

**Dodatni pribor:**

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

**Tehnični opis**

Delitev skale	0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	0,5 mm
Ø ohišja	32 mm
Merilna sila	0,8 - 1,2 N
Merilno območje	3 mm
Kalibriranje	C1

Standard	DIN 878
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	10 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5
Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 3 mm	023000 3

## Pribor

Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
	434918 25

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 60° Vpenjalna dolžina 25 mm

Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
--------------------------	--------------

Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
-----------------------------------	----------

Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
-------------------------	-------------

Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
-----------------------	-----------

Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
-----------------------	-----------

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
---	-----------

Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
----------------------------------	-----------

Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
--------------------------	--------------

Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
--------------------------	--------------

Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
----------------------------------	-----------

Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
----------------------------------	-----------

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
---	-----------

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
---	-----------

Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
-------------------------	-------------

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
---	-----------

Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
--------------------------	--------------

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
--	-----------

Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
-----------------------	-----------

Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
-----------------------	-----------

Držalo za merilno uro, zakrivljeno 45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
--	-----------

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
---	-----------

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
--	------------

Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
-------------------------	-------------

Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
-----------------------	-----------

Vrtljivo tipalo	434912
-----------------	--------

Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
--------------------------	--------------

Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10