

Garant**Reducirna tulka za MK-držalo z izbijalno peto, oblika AD, SK 40 kratka, MK notranji: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301155 3
GTIN	4045197285898
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Brušeno znotraj in zunaj.**
- **Z izvrtino Balluff/RFID-čip.**

GARANT – Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	70 mm
Notranji morsekonus	3
Zunanji Ø D	40 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 12.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 8 µm
Vrsta izdelka	Adapter z vpenjalom

Pribor

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40