

Mitutoyo**ABSOLUTE merilna ura odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 12,5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434062 12,5
GTIN	4946368863467
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Prikaz ničelne točke v vsakem položaju npr. za merjenje tolerance. Preklop smeri merjenja. 20000 ur kontinuirane uporabe z eno baterijo.

Funkcija:

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Kalibriranje	C1
Merilna sila	$\leq 1,5$ N
Merilno območje	12,5 mm

Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Debelina ohišja	27,5 mm
Ø ohišja	59 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,02 mm
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11

Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Priključni kabels tipko Data Tip D2	497100 D2
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Priključni kabels tipko Data Tip D1	497100 D1
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Vrtljivo tipalo	434912
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Priključni kabels tipko Data Tip USB2	497100 USB2
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25