

**komparatorja,  $\pm$  merilno območje/odčitek: 250/10 $\mu$ m**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434674 250/10
GTIN	4059192014025
Razred artikla	43A

## Opis

### Izvedba:

**Safirni ležaji, povsem zaprto ohišje, robustna izvedba, namenjena za okolje v proizvodnji.** Zanemarljiva zračnost pri spremembi smeri zaradi krogljčno uležajenega merilnega nastavka.

**Komparatorji niso občutljivi na stranske sile.**

Ohišje iz enega kosa, kar omogoča največjo togost in natančnost.

**Zaščita pred udarci je izvedena s prenašalno ročico, ki se pri preobremenitvi privzdigne.**

**Konstantna merilna sila** zaradi palične vzmeti.

**Velik prosti hod** za udobno vstavljanje merjenca. Možnost priključitve tipke za dvig oz. žičnega odmikalnika (posebna dodatna oprema).

**Razločno čitljiva skala.**

**2 oznaki tolerance** za prednastavitev dovoljenih odstopanj.

**Opisno besedilo na sliki:**

**Tolerančne značke**

**Priključek**

za žični odmikalnik art. 434930

**Fina nastavitvev**

z utrditvijo (nastavitvev ničle).

**Uporaba:**

Kot primerjalni merilnik za serijsko in posamično kontrolo.

**Dodatni pribor:**

Žični odmikalnik art. 434930.

**Tehnični opis**

Prosti hod	2,5 mm
Kalibriranje	C3
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilna sila	1 N
Širina	63 mm
± merilno območje	250 µm
Odčitavanje	10 µm
Dolžina	95 mm
Višina	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	komparatorja

**Storitve**

Kalibriranje komparatorja Tip FZ	023180 FZ
DAkS-kalibriranje komparatorja Tip FZ	023190 FZ

**Pribor**

Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24

Žični odmikalnik Dolžina 140 mm	434930 140
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Žični odmikalnik Dolžina 500 mm	434930 500
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10

