

## Mitutoyo

**Digitalno analogna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm, Merilno območje: 60mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434651 60
GTIN	4946368500461
Razred artikla	44A

### Opis

#### Izvedba:

Odčitavanje brez napak zaradi velikega digitalnega in dodatnega analognega prikazovalnika. **Zaradi omrežnega napajanja primerna za dolgotrajne meritve.** Čvrsto kovinsko ohišje, precizno uležajena tipalna ročica.

#### Funkcija:

- **Pri prekoračitvi tolerance se spremeni barva ozadja prikaza.**
- **Zadržane minimalne/maksimalne vrednosti.**
- **Pomnilnik največje vrednosti, zaradi tega ni potrebno iskanje točke zasuka.**
- **Prikaz ničle npr. za merjenje tolerance.**
- **Preklop smeri merjenja.**
- **Možnost zunanlega upravljanja in prenos podatkov.**
- **Daljinski upravljalnik (posebni pribor).**

#### Obseg dobave:

Vklj. napajalni kabel 220 V / 9 V / 500 mA.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498430, daljinski upravljalnik, naprava za prednastavljanje Digimatic.

### Tehnični opis

Kalibriranje	C1
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilna sila	≤ 2,5 N
Možnost izbiranja odčitavanja	0,001 / 0,0005 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,0025 mm
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023000 100
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100

## Pribor

Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 25 mm	434917 25
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Vrtljivo tipalo	434912
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 25 mm	434918 25
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2

Priključni kabel Tip USB2	498430 USB2
Držalo za merilno uro, zakrivljeno45° Vpenjalna dolžina 50 mm	434917 50
Priključni kabel Tip D1	498430 D1
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Držalo za merilno uro, zakrivljeno60° Vpenjalna dolžina 50 mm	434918 50
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Priključni kabel Tip D2	498430 D2
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100