

PRYOR

Garnitura udarnih žigov s zamenljivimi številkami in črkami s tipskim držalom
0–9 in A – Z, Višina pisave: 5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085480 5
GTIN	5022044020160
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Precizno orodje za vtiskovanje, hitro in racionalno označevanje z **več črkami in številkami hkrati**.

Uporaba:

Za označevanje materialov (npr. tipskih tablic, orodij, strojnih delov, ipd.) s **trdnostjo do 1200 N/mm²**.

Obseg dobave:

100 udarnih žigov
12 distančnikov (višina pisave 5 mm: 6 kosov)
1 pinceta
1 ključ za notranji 6-kotnik
1 držalo
v škatli iz umetne mase.

Rezervni del:

Posamezne žige je možno naročiti pod art. 087960 z navedbo zelene višine pisave/tipa. (npr. art. 085481 vel. 3/E).

Tehnični opis

Dolžina udarnega žiga	19,05 mm
Število uporabnih udarnih žigov	8
Višina udarnega žiga	8 mm
Višina pisave	5 mm
Dolžina držala žiga	39 mm
Širina udarnega žiga	4,8 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

Pribor

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/7 mm	085481 5/7
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/E mm	085481 5/E
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/M mm	085481 5/M
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/8 mm	085481 5/8
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/V mm	085481 5/V
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/. mm	085481 5/.
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/T mm	085481 5/T
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/W mm	085481 5/W
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/U mm	085481 5/U
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/Y mm	085481 5/Y
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/L mm	085481 5/L

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/2 mm	085481 5/2
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/+ mm	085481 5/+
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/F mm	085481 5/F
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/5 mm	085481 5/5
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/R mm	085481 5/R
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/D mm	085481 5/D
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/6 mm	085481 5/6
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5LEER mm	085481 5LEER
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/H mm	085481 5/H
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/& mm	085481 5/&
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/P mm	085481 5/P
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/1 mm	085481 5/1
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/N mm	085481 5/N
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/C mm	085481 5/C
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/0 mm	085481 5/0
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/S mm	085481 5/S
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/J mm	085481 5/J
	085481 5/G

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/G mm

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/I mm

085481 5/I

Zamenljivi jekleni žigi Garnitura števil 0–9 Višina pisave 5 mm

085483 5

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/Q mm

085481 5/Q

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/O mm

085481 5/O

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/, mm

085481 5/,

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/3 mm

085481 5/3

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/Z mm

085481 5/Z

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/9 mm

085481 5/9

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/A mm

085481 5/A

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/X mm

085481 5/X

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/K mm

085481 5/K

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/4 mm

085481 5/4

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5// mm

085481 5//

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/- mm

085481 5/-

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 5/B mm

085481 5/B

Zamenljive jeklene številke in črke, posamične za garnituro art. 085480 za višino pisave 4-5 mm

085482 4-5