



Univerzalno digitalno globinsko pomično merilo, Merilno območje: 500mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	418770 500
GTIN	2050001670878
Razred artikla	46P

Opis

Izvedba:

Prilagodljivo globinsko pomično merilo za delavnice z zamenljivimi merilnimi nastavki. Za merjenje zarez, utorov, izrezov, nastavkov, ipd. Merilne površine so zelo fino lepane.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Globinsko pomično merilo, merilni nastavek z dvema kljukama art. 418772 vel. A, 1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

Merilni nastavki art. 418772.

Merilni mostiček art. 418774.

Tehnični opis

Presek merilne letve	12×4 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	RS232C-vmesnik
Dolžina mostička	150 mm
Kalibriranje	A2
Merilno območje	0 - 500 mm

Preklop odčitavanja	0,0005 col
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Točnost	0,03 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

Storitve

DAkS-kalibriranjeKljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 500 mm	021230 500
KalibriranjeKljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 500 mm	021220 500

Pribor

Merilni nastavek za globinsko pomično merilo art. 418770 Tip D	418772 D
Merilni mostiček za globinsko pomično merilo art. 418770 Dolžina mostička 400 mm	418774 400
Merilni nastavek za globinsko pomično merilo art. 418770 Tip C	418772 C
Merilni mostiček za globinsko pomično merilo art. 418770 Dolžina mostička 500 mm	418774 500
	418772 B

Merilni nastavek za globinsko pomično merilo art. 418770
Tip B

Priključni kabel dupleks Tip 2

498950 2

Merilni nastavek za globinsko pomično merilo art. 418770
Tip A

418772 A

Merilni mostiček za globinsko pomično merilo art. 418770
Dolžina mostička 600 mm

418774 600

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip

498965

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip

498975

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032

Priključni kabel dupleks Tip USB2

498950 USB2