



Stružna glava s klinastimi letvami z osnovnimi čeljustmi in trdimi čeljustnimi nastavki, DIN 702-4, Tip: 160



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313120 160
GTIN	4019208227771
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

- **Najvišja točnost krožnega teka in zamenjave.**
- **Z varnostnimi zatiči čeljusti, centrično vpenjanje.**
- **Velik prehod.**
- **Natančnost je dvakrat večja od predpisane po DIN 6386.**
- **Velika sila vpetja pri majhnem naporu.**
- **Višje število vrtljajev zaradi varnostnih zatičev.**
- **Hitro in enostavno obračanje oz. zamenjava čeljusti.**
- **Zunanja kontura z robom za odvajanje brizgajoče emulzije.**
- **Mazalke za mazanje vseh drsnih površin.**

Prednosti:

Kjer so zahtevane ekstremno velike sile vpetja, velika natančnost krožnega teka in zanesljiva natančnost trajne ponovitve.

Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na sprednji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

Material:

V celoti iz jekla, celotna površina kaljena.

Obseg dobave:

Vklj. z: 1 garnituro čeljusti, 1 vpenjalnim ključem, 1 garnituro pritrdilnih vijakov.

Napotek:

Izvrtna E se lahko povrta: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (z doplačilom).

Tehnični opis

Izvrtna E	42 mm
Zunanji Ø A	164 mm
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	67 - 174 mm
Višina glave D	63 mm
Masa	9,3 kg
Maksimalno število vrtljajev	5400 min ⁻¹
Centrirni Ø B	145 mm
Tip	160
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	5 - 161 mm
Vpenjalni hod na čeljust S	6,2 mm
Notranji 4-kotnik ključa K	10 mm
Standard	DIN 702-4
Barvna koda za pribor	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka	Glave s klinastimi letvami

Pribor

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnaravno ozobje za tip glave 160	313207 160
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 160	313205 160

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 160

313250 160

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 160

313210 160

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delnapoševno ozobje za tip glave 160

313200 160