


**Garant****Osnovna plošča ZeroClamp za 6 vpenjal oz. vpenjalni stolp, za vodoravne stroje, Tip: 15705****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

360022 15705

GTIN

Razred artikla

310

**Opis****Izvedba:**

Vpenjala  $\varnothing$  120 mm. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatška vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v zelenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Vpenjalni stolp je predviden za namestitev na osnovno ploščo vel. 10243. Vpenjalni stolpi so na strani opremljeni s posamičnimi preklopnimi vpenjali z možnostjo indeksiranja.

**Dodatni pribor:**

Vpenjalni čep art. 360025.

**Tehnični opis**

Število vpenjal

12

Medosna razdalja S	200 mm
Tip	15705
Serija	ZeroClamp
Z izvrtino za indeksiranje	da
Vrsta izdelka	Osnovne plošče

## Pribor

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16	360025 18M16
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M16/138	360025 25M16/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 14M12/90	360025 14M12/90
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12	360025 18M12
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10/138	360025 25M10/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12/138	360025 18M12/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M10	360025 16M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M8	360025 16M8
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/138	360025 12M10/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10	360025 25M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/90	360025 12M10/90
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10	360025 12M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16/138	360025 18M16/138