



Digitalni univerzalni kotomer, Dolžina letve: 150mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	454000 150
GTIN	4045197294654
Razred artikla	46R

Opis

Izvedba:

Digitalni univerzalni kotomer

- **Izbira med prikazom v kotnih stopinjah in kotnih minutah.**
- **Enostavno justiranje prek fiksnih referenčnih točk.**
- **Možnost premikanja in vpenjanja merilne letve po celotni dolžini.**
- **Fina nastavitve za natančno justiranje poljubnih kotnih mer.**
- **Preset: prednastavitev poljubnih kotov, npr. za merjenje toleranc.**
- **Data/Hold: shranjevanje (zadrževanje) ali pošiljanje prikazane vrednosti.**
- **Sprememba smeri merjenja.**
- **Nastavljanje ničle v poljubnem položaju.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni kotnik art. 453600, podatkovni kabel art. 497080.

Rezervni del:

Merilna letev art. 453510.

Tehnični opis

Dolžina letve	150 mm
Preklop odčitavanja	1 minuta ali 0,01°
Življenjska doba baterije pribl.	2000 h
Točnost	±2 kotnih minut

Merilno območje	-360 - 360 stopinj
Natančnost ponovitve	1 kotnih minut
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	F4
Vrsta izdelka	Kotomer

Storitve

Kalibriranje univerzalnega kotomera Tip UNI	025710 UNI
---	------------

Pribor

Oddajnik Tip S1	498966 S1
Priključni kabels tipko Data Tip USB2	497100 USB2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nadomestna letev, širina utora 2,5 mm Dolžina letve 150 mm	453510 150
Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
Priključni kabels tipko Data Tip D2	497100 D2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Dodatni kotnik	453600

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabels tipko Data Tip D1	497100 D1
Priključni kabel Tip D1	497080 D1