

**Mahr****Viličasti kaliber s komparatorjem z ročajem Marameter S, Merilno območje: 30-60mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 424910 30-60  |
| GTIN                  | 2050001050984 |
| Razred artikla        | 43A           |

**Opis****Izvedba:**

Močan, neupogljiv lok z držalom. Nakovalo in protitipalo iz nerjavnega, kaljenega jekla. **Merilne površine opremljene s karbidno trdino in spredaj posnete za lažje vstavljanje.** Za merjenje ozkih centrirnih robov prek širine loka. Nastavitev z merilnimi kladicami. Centrirni omejevalnik za nastavitev na sredino obdelovanca.

**Visoka natančnost merjenja.** Masa naprave pri meritvi nalega na nepremičnem tipalu in ne vpliva na meritev.

**Konstantna merilna sila** z vgrajeno vzmetjo. Uporabno za vse prikazovalnike (niso zajeti v ceni) z 8 mm vpenjalnim stebлом. Prednost ima komparator št.434674.

**Odčitavanje tolerančnih odstopanj obdelovancev v številčnih vrednostih.** Stransko postavljen lok za zaščito pred udarci pri meritvah in pri odlaganju.

**Opisno besedilo na sliki:**

Nastavljivo nasprotno tipalo.

Nastavljiv centrirni omejevalnik.

Nakovalce s preusmeritvijo na komparator.

**Uporaba:**

Za merjenje vseh vrst cilindričnih delov. Za hitro merjenje neposredno na stroju in pri kontroli proizvodnje.

**Obseg dobave:**

Brez komparatorja,  **vklj. z** leseno škatlo.

**Dodatni pribor:**

Kontrolne mere, vzporedne merilne kladice, merilne plošče, komparator art. 434674.

**Napotek:**

Območje merjenja do 500 mm po naročilu.

---

**Tehnični opis**

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Planparalelnost merilnih ploskev | 3 µm                              |
| Merilna sila                     | 13,5 N                            |
| Ø merilne ploskve                | 18 mm                             |
| Merilno območje                  | 30 - 60 mm                        |
| Ravnost merilnih ploskev         | 0,5 µm                            |
| Standard                         | Tovarniški standard               |
| Merilno orodje                   | analogni                          |
| Pakiranje                        | čvrsta škatla                     |
| Kalibriranje                     | L9                                |
| Vrsta izdelka                    | Viličasti kalibri s komparatorjem |

---

**Storitve**

|   |           |
|---|-----------|
| Kalibriranje nastavljivega viličastega kalibra Tip RL | 028730 RL |
|---|-----------|