

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitalni hitri notranji merilnik, Merilno območje: 2,5-12,5 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	438974 2,5-12,5
GTIN	2050001055187
Razred artikla	46Q

Opis

Izvedba:

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. **Digitalni prikaz absolutne vrednosti.**

Z vnosom **prednastavljenih vrednosti** je mogoče določati tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081556 vel. LR3 in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel art. 498954, vel. A2, podatkovni kabel art. 497440.

Standard: Tovarniški standard

Preklop odčitavanja: mm / col

Vmesnik: Vmesnik Digimatic

Vmesnik: USB-vmesnik

Vrsta IP-zaščite: IP 67

Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Korak števil: 0,005 mm

Točnost: 0,015 mm

Natančnost ponovitve: 0,005 mm

Radij rezila: 0,1 mm

Minimalna širina utora: 0,4 mm

Maksimalna globina utora: 0,7 mm

Tehnični opis

Minimalna širina utora	0,4 mm
Merilno območje	2,5 - 12,5 mm
Korak števil	0,005 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	12 mm
Maksimalna globina utora	0,7 mm
Radij rezila	0,1 mm
Natančnost ponovitve	0,005 mm
Merilna sila	0,8 - 1,2 N
Točnost	0,015 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	C7
Vrsta izdelka	Hitra notranja tipala

Storitve

Kalibriranje Zunanje/notranje hitro tipalo	013850
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkS-kalibriranje Zunanje/notranje hitro tipalo	011320

Pribor

Priključni kabel Tip D2	497440 D2
-------------------------	-----------

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB	498975
Oddajnik Tip S2	498966 S2
Priključni kabel Tip D1	497440 D1
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB	498965
Priključni kabel Tip USB2	497440 USB2
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081556 LR3
Adapter za vmesnike Tip A2	498954 A2