



## Modularni primež, Širina čeljusti A: 150/2mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	362100 150/2
GTIN	2050001077486
Razred artikla	35G

### Opis

#### Izvedba:

- Preprosto mehansko upravljanje (do 3,5 t).
- Preprosto nastavljanje vpenjalne širine.
- Strojni primež s čeljustmi z vlekom navzdol.
- Površinsko kaljen HRC 60.
- Vzporednost 0,02 mm.

#### Obseg dobave:

Vklj. s čeljustmi z vlekom navzdol, 1 prislonom za obdelovanec, 2 utornima maticama art. 362160 vel. 16/16, vpenjalnim ključem in 1 ključem s T-ročajem.

#### Napotek:

Za druge utorne matice glejte art. 362160.

### Tehnični opis

Celotna dolžina L	420 mm
Vzdolžni prilagodni utor l	16 mm
Masa	35,5 kg
Višina čeljusti C	50 mm
Barvna koda za primerni pribor	Gerardi 150
Višina osnovnega telesa G	50 mm

Prečni prilagodni utor n	16 mm
Širina čeljusti A	150 mm
Vpenjalno območje b	200 mm
maksimalna vpenjalna sila pri 80 Nm	30 kN
Serijska	Gerardi 150
Vrsta izdelka	Strojni primež

## Pribor

Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 14/16 mm	362160 14/16
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 12/16 mm	362160 12/16
Predložna čeljust z vzdolžnimi žlebi (kos) za širino čeljusti 150 mm	362146 150
Vpenjalni krak, par za širino čeljusti 150 mm	362120 150
Vpenjalni element, kompleten (kos) za širino čeljusti 150 mm	362144 150
Modularni element, premičen (kos) za širino čeljusti 150 mm	362145 150
Kotni čeljustni nastavek (kos) za širino čeljusti 150 mm	362130 150
Gladka predložna čeljust, mehka (kos) za širino čeljusti 150 mm	362148 150
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 16/16 mm	362160 16/16
Čeljust s prizmo (kos) za širino čeljusti 150 mm	362125 150
Gladka predložna čeljust, trda (kos) za širino čeljusti 150 mm	362147 150
Pomična čeljust (kos) za širino čeljusti 150 mm	362143 150
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 20/16 mm	362160 20/16
	362160 18/16

Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor  
18/16 mm

Čeljustni nastavek s prizmo (kos) za širino čeljusti 150 mm

362135 150

Sredinska čeljust (kos) za širino čeljusti 150 mm

362142 150

Modularni element, nepremičen (kos) za širino čeljusti 150  
mm

362150 150