

**Mitutoyo****Digitalno pomično merilo s sistemom AOS in podatkovnim izhodom, Merilno območje: 150mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	412642 150
GTIN	4946368667928
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

Merilni rezultat je prikazan z razločnimi številkami (višina 9 mm). Elektromagnetni merilni sistem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** zagotavlja povečano zaščito proti vodi in prahu.

- **Absolutno merjenje; nastavljanje ničle ni potrebno, zato je merjenje hitro in zanesljivo.**
- **Majhna poraba energije (20000 h neprekinjene uporabe), prikaz stanja napolnjenosti baterije.**

### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080 in art. 497100 s tipko Data.

Pokrov predala za baterije art. 412239 vel. B.

## Tehnični opis

Višina števil LCD prikazovalnika	9 mm
Čas delovanja	20.000 h
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,4
Standard	ISO 13385
Z globinskim omejevalnikom	da
Dolžina konic	40 mm
Kalibriranje	A1

Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje	0 - 150 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Tip baterij	Gumbasta baterija
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,02 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilni postopek merilne naprave	elektromagnetni induktivni postopek
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

## Pribor

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Držalo za merilnik globine, kovinsko, z 2 vijakoma	412120
Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2

Priključni kablarski tipko Data Tip D1	497100 D1
Priključni kablarski tipko Data Tip D2	497100 D2
Priključni kablarski tipko Data Tip USB2	497100 USB2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Priključni kablarski Tip D2	497080 D2
Pokrov predala za baterije Tip B	412239 B