

Mitutoyo**Digitalno pomično merilo s sistemom AOS in podatkovnim izhodom, Merilno območje: 200mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	412642 200
GTIN	4946368668048
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Merilni rezultat je prikazan z razločnimi številkami (višina 9 mm). Elektromagnetni merilni sistem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** zagotavlja povečano zaščito proti vodi in prahu.

- **Absolutno merjenje; nastavljanje ničle ni potrebno, zato je merjenje hitro in zanesljivo.**
- **Majhna poraba energije (20000 h neprekinjene uporabe), prikaz stanja napolnjenosti baterije.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080 in art. 497100 s tipko Data.

Pokrov predala za baterije art. 412239 vel. B.

Tehnični opis

Z globinskim omejevalnikom	da
Čas delovanja	20.000 h
Kalibriranje	A1
Dolžina konic	50 mm
Višina števil LCD prikazovalnika	9 mm
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,4

Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje	0 - 200 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Tip baterij	Gumbasta baterija
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,02 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilni postopek merilne naprave	elektromagnetni induktivni postopek
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

Pribor

Oddajnik Tip S1	498966 S1
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Priključni kabl tipko Data Tip D1	497100 D1
Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
Držalo za merilnik globine, kovinsko, z 2 vijakoma	412120
Priključni kabl tipko Data Tip D2	497100 D2

Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabels tipko Data Tip USB2	497100 USB2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Pokrov predala za baterije Tip B	412239 B