



## Univerzalno digitalno globinsko pomično merilo, Merilno območje: 800mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	418770 800
GTIN	2050001670892
Razred artikla	46P

### Opis

#### Izvedba:

Prilagodljivo globinsko pomično merilo za delavnice z zamenljivimi merilnimi nastavki. Za merjenje zarez, utorov, izrezov, nastavkov, ipd. Merilne površine so zelo fino lepane.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Globinsko pomično merilo, merilni nastavek z dvema kljukama art. 418772 vel. A, 1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

Merilni nastavki art. 418772.

Merilni mostiček art. 418774.

### Tehnični opis

Presek merilne letve	12×4 mm
Merilno območje	0 - 800 mm
Dolžina mostička	150 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	RS232C-vmesnik
Preklop odčitavanja	0,0005 col

Preklop odčitavanja	0,01 mm
Točnost	0,04 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

## Storitve

Kalibriranje Kljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 1000 mm	021220 1000
DAkS-kalibriranje Kljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 1000 mm	021230 1000

## Pribor

Merilni mostiček za globinsko pomično merilo art. 418770 Dolžina mostička 600 mm	418774 600
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabel dupleks Tip 2	498950 2
Merilni mostiček za globinsko pomično merilo art. 418770 Dolžina mostička 500 mm	418774 500
Merilni nastavek za globinsko pomično merilo art. 418770 Tip A	418772 A
Priključni kabel dupleks Tip USB2	498950 USB2

Merilni nastavek za globinsko pomično merilo art. 418770 Tip D	418772 D
Merilni nastavek za globinsko pomično merilo art. 418770 Tip C	418772 C
Merilni nastavek za globinsko pomično merilo art. 418770 Tip B	418772 B
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Merilni mostiček za globinsko pomično merilo art. 418770 Dolžina mostička 400 mm	418774 400