

**Mitutoyo****Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik s podatkovnim izhodom, Višina zarisovanja: 600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	445135 600
GTIN	8010820400005
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Velik, kontrasten LCD prikazovalnik za preprosto odčitavanje brez napak (velikost števil 10 mm). Hitro in fino nastavljanje prek natančnega kolesa za ročno nastavljanje. Robustna, čvrsta izvedba s čvrsto osnovo in ergonomično oblikovanim ročajem za neutrudljivo uporabo. Zero/ABS za postavljanje ničle v poljubnem položaju (npr. primerjalne meritve) ali povratek na absolutno merilo.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. 357, 1 zarisovalno iglo iz karbidne trdine art. 443510 vel. 300 (primerna za obe velikosti).

**Dodatni pribor:**

Držalo art. 445180, podatkovni kabel art. 497080.

Kalibriranje: E1

Odčitavanje: 0,01 mm

Točnost: 0,05 mm

Presek merilnega stebra: 35×15 mm

Življenjska doba baterije pribl.: 2000 h

Dolžina osnovne ploskve: 181 mm

Širina osnovne ploskve: 142 mm

## Tehnični opis

Presek merilnega stebra	35×15 mm
Višina zarisovanja	600 mm
Širina osnovne ploskve	142 mm
Dolžina osnovne ploskve	181 mm
Masa	6,4 kg
Točnost	0,05 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Življenjska doba baterije pribl.	2000 h
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	E1
Vrsta izdelka	Višinski merilnik in zarisovalnik

## Storitve

Kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 1000 mm	014350 1000
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
Kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 1000 mm	024630 1000
DAkKS-kalibriranje, višinski zarisovalnik 600	024640 600

## Pribor

Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
Priključni kabel s tipko Data Tip D1	497100 D1
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
4-kotno držalo	445180
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino za višino zarisovanja 300 mm	443510 300
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Priključni kabel s tipko Data Tip D2	497100 D2
Priključni kabel s tipko Data Tip USB2	497100 USB2