

**STARCKE®****Brusni papir (SiC), vodoodporen Matador, 230×280 mm, Zrnatost: 600****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 557500 600    |
| GTIN                  | 4002748308734 |
| Razred artikla        | 56Z           |

**Opis****Izvedba:**

Zelo trden in gibek papir z lateksom in enakomerno porazdeljenimi brusnimi zrn iz **silicijevega karbida (SiC)**. Dobra vezava zrn, velika učinkovitost in dolga življenjska doba.

**Velikost pole 230 × 280 mm.**

**Uporaba:**

Pretežno za ročno brušenje v kleparstvu, servisnih delavnicah in lakirnicah, za brušenje in fino brušenje lakiranih in kitanih površin.

**Tehnični opis**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Zrnatost                    | 600              |
| Stopnja preciznosti         | polirna          |
| Oznaka proizvajalca         | 911 A            |
| Serija                      | Matador          |
| Brusno sredstvo             | Silicijev karbid |
| Kratica za brusno sredstvo  | SiC              |
| Širina brusnega papirja     | 280 mm           |
| Dolžina brusnega lista      | 230 mm           |
| Značilnost blagovnega imena | 230×280 mm       |

Vrsta izdelka

Brusni papir

**Uporabniški podatki**

|                   | <b>Primernost</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-oznaka</b> |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Alu Mg            | primerno          |                      |                   |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno          |                      |                   |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno          |                      |                   |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno          |                      |                   |
| Jeklo < 67 HRC    | primerno          |                      |                   |
| INOX              | primerno          |                      |                   |
| Ti                | primerno          |                      |                   |
| GG(G)             | primerno          |                      |                   |
| Umetna masa, GFK  | primerno          |                      |                   |
| Kamen             | pogojno primerno  |                      |                   |
| Laki              | primerno          |                      |                   |
| Uni               | pogojno primerno  |                      |                   |
| mokro maks.       | primerno          |                      |                   |
| suho              | pogojno primerno  |                      |                   |

**Pribor**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Jeklena brusna plošča   | 556950 |
| Gumijasto brusno držalo | 557600 |