



Garnitura montažnih izvijačev za računalnik z ročajem Multicraft, Število delov: 11



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	667551 11
GTIN	7610733269730
Razred artikla	63E

Opis

Izvedba:

Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Ploščate konice imajo vzporedno in stopničasto rezilo ter se zato natančno prilegajo standardizirani zarezi v glavi vijakov. Konice križnih izvijačev so rezkane na natančno mero. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Ročaj „multicraft“ iz umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija), za vpenjanje različnih stebel, posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami.

Posebna sestava za delo na računalniku.

Vsebina:

- Stebla s ploščato konico art. 659928: Vel. 4 in 5,5
- Steblo s konico za profil Phillips art. 659921: Vel. 1 in 2
- Steblo s konico Torx® art. 659922: Vel. TX10 in TX15
- Precizni izvijač (ploščati) art. 664415: Vel. 2 in 3
- Precizni izvijač (za profil Phillips) art. 668891: Vel. 0
- Precizni nasadni ključ (za zunanji 6-kotnik): 5 mm
- Ročaj iz umetne mase: 1 kos

Obseg dobave:

Vključno s tekstilno rolo-torbico.

Tehnični opis

Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Število delov	11
Vrsta izdelka	Izvijač

Pribor

6 mm zamenljivo stebloza Torx® Profil Torx® TX10	659922 TX10
6 mm zamenljivo stebloza Torx® Profil Torx® TX15	659922 TX15
Izvijač za elektroniko, ploščatiESD Širina konice b 3 mm	664415 3
6 mm zamenljivo stebloploščata konica Širina rezila 5,5 mm	659928 5,5
6 mm zamenljivo stebloploščata konica Širina rezila 4 mm	659928 4
6 mm zamenljivo stebloza profil Phillips Velikost križne zarez 2	659921 2
6 mm zamenljivo stebloza profil Phillips Velikost križne zarez 1	659921 1
Izvijač za elektroniko, ploščatiESD Širina konice b 2 mm	664415 2
Izvijač za elektroniko za profil Phillips Velikost križne zarez 0	668891 0