

**Ključavničarska pila, nasek 2 Dolžina 150 mm, Tip: 1****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 518900 1      |
| GTIN                  | 4009215081428 |
| Razred artikla        | 56B           |

**Opis****Izvedba:**

Ključavničarske pile so izdelane na preciznih avtomatskih strojih. **Zagotavljajo veliko učinkovitost in imajo dolgo življenjsko dobo.** Surovci so izsekani in brušeni, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Izdelane pile imajo idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil. Ključavničarske pile zagotavljajo gladko obdelane površine.

**Napotek:**

Za ročaje za pile glejte art. 519600; 519400; 519510 in 519550.

**Tehnični opis**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Presek        | 16×1,8 mm            |
| Opis oblike   | ploščata koničasta   |
| Standard      | DIN 7283             |
| Vrsta izdelka | Ključavničarske pile |

**Uporabniški podatki**

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | primerno         |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | pogojno primerno |                |            |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| INOX             | pogojno primerno |
| GG(G)            | primerno         |
| CuZn             | primerno         |
| Umetna masa, GFK | primerno         |
| Les              | primerno         |

## Pribor

|  |               |
|--|---------------|
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 100 mm                     | 519510 100    |
| Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 100 mm                      | 519400 100    |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm                     | 519550 110    |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 90 mm                      | 519510 90     |
| Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 110 mm          | 519600 110    |
| Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 120 mm                      | 519400 120    |