

**Strugarska pila, nasek 2 (polfini), Dolžina brez nasadila: 250mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 518200 250 |
| GTIN | 4009215007527 |
| Razred artikla | 56B |

Opis**Izvedba:**

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Gotove pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil. Te posebne pile zagotavljajo gladko obdelane površine.

Specialne pile so izdelane na preciznih avtomatskih strojih. **Zagotavljajo veliko učinkovitost in imajo dolgo življenjsko dobo.**

Enojni nasek na 2 stranicah (boljše odvajanje opilkov).

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Dolžina brez nasadila | 250 mm |
| Presek | 25×6,3 mm |
| Oblika | H |
| Standard | DIN 7261 |
| Vrsta izdelka | Strugarske pile |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |

| | |
|------------------|------------------|
| Jeklo < 60 HRC | pogojno primerno |
| INOX | pogojno primerno |
| GG(G) | primerno |
| CuZn | primerno |
| Umetna masa, GFK | primerno |
| Les | pogojno primerno |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 140 mm | 519400 140 |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm | 519550 110 |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 120 mm | 519550 120 |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm | 519510 110 |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 110 mm | 519600 110 |
| Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 120 mm | 519600 120 |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 125 mm | 519510 125 |