

**Garant****Polirni čep iz klobučevine Držalo Ø 3 mm, Tip: ZY1012****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	552100 ZY1012
GTIN	4045197240033
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Polirni čepi z dolgo življenjsko dobo iz **srednje trde klobučevine, z izredno obstojnostjo oblike.**

**Uporaba:**

Za predhodno poliranje in poliranje do visokega sijaja z visokimi zahtevami glede natančnosti geometrijskih oblik.

**Napotek:**

Polirni čepi iz klobučevine se uporabljajo v kombinaciji z **brusnimi in polirnimi pastami** npr. art. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Priporočena obodna hitrost 5 – 10 m/s.

Stopnja trdote: polfini

Ø glave: 10 mm

Dolžina glave: 12 mm

Ø držala: 3 mm

**Tehnični opis**

Ø glave	10 mm
Ø držala	3 mm

Dolžina glave	12 mm
Stopnja trdote	polfini
priporočena obodna hitrost	5 - 10 m/s
Vrsta izdelka	Polirni čep

## Pribor

Diamantna brusna pasta 5 g, topna v alkoholu in vodi monokristalno Zrnatost diamantne brusne paste 10 µm	552330 10
Diamantna brusna pasta 5 g, topna v alkoholu in vodi monokristalno Zrnatost diamantne brusne paste 0,5 µm	552330 0,5
Polirna pasta v rebru Unipol® Barva BLUE	555740 BLUE
Diamantna brusna pasta 5 g, topna v alkoholu in vodi monokristalno Zrnatost diamantne brusne paste 15 µm	552330 15
Polirna pasta v rebru Unipol® Barva WHITE	555740 WHITE
Diamantna brusna pasta 5 g, topna v alkoholu in vodi monokristalno Zrnatost diamantne brusne paste 1 µm	552330 1
Diamantna brusna pasta 10 g, topna v alkoholu in vodi monokristalno Zrnatost diamantne brusne paste 7 µm	552340 7
Polirna pasta v rebru Unipol® Barva DARKPINK	555740 DARKPINK
Diamantna brusna pasta 5 g, topna v alkoholu in vodi monokristalno Zrnatost diamantne brusne paste 30 µm	552330 30
Brusna pasta SiC Zrnatost SiC-brusne paste 280	552250 280
Diamantna brusna pasta 10 g, topna v alkoholu in vodi monokristalno Zrnatost diamantne brusne paste 10 µm	552340 10
Diamantna brusna pasta 10 g, topna v alkoholu in vodi monokristalno Zrnatost diamantne brusne paste 15 µm	552340 15
Diamantna brusna pasta 5 g, topna v alkoholu in vodi monokristalno Zrnatost diamantne brusne paste 3 µm	552330 3
Diamantna brusna pasta 10 g, topna v alkoholu in vodi monokristalno Zrnatost diamantne brusne paste 1 µm	552340 1
	552330 7

Diamantna brusna pasta 5 g, topna v alkoholu in vodi  
monokristalno Zrnatost diamantne brusne paste 7  $\mu\text{m}$

Diamantna brusna pasta 10 g, topna v alkoholu in vodi  
monokristalno Zrnatost diamantne brusne paste 3  $\mu\text{m}$

552340 3

Brusna pasta SiC Zrnatost SiC-brusne paste 150

552250 150