

**Garnitura nasadnih ključev, Število delov: 82****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	630002 82
GTIN	4045197185303
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Vsi deli v škatlah iz umetne mase.

Cenovno ugodna izvedba.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

82-delni komplet – 1/4; 1/2-colski: 25 nasadnih ključev 1/4, 1/2-colski, 6-kotnik 4 – 32 mm

1 spojno držalo, 1/4-colski 6-kotnik na 1/4-colski 4-kotnik

2 nasadna ključa za vžigalne svečke, 1/2-colski, 16 in 21 mm

1 adapter za vijalne nastavke, 1/2-colski, za 5/16-colske vijalne nastavke

4 vijalni nastavki Torx® TX40; TX45; TX50; TX55

4 vijalni nastavki za notranji 6-kotnik 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm

3 ploščati vijalni nastavki 8 mm; 10 mm; 12 mm

2 vijalna nastavka Phillips PH3; PH4

2 vijalna nastavka Pozidriv PZ3; PZ4

2 raglji iz zmetačem, 1/4-colska in 1/2-colska

1 natični ročaj, 1/4-colski

1 t-ročaj, 1/4-colski
 2 kardanska zgloba 1/4, 1/2-colski
 4 podaljški 1/4, 1/2-colski 50; 100; 125; 250 mm
 1 fleksibilni podaljšek, 1/4-colski, 150 mm
 1 drsna glava, 1/2-colska
 4 vijačni nastavki, 1/4-colski, za notranji 6-kotnik 3 – 6 mm
 6 vijačnih nastavkov, 1/4-colski, Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 3 ploščati vijačni nastavki, 1/4-colski, 4; 5,5; 7 mm
 2 vijačna nastavka Phillips, 1/4-colski, PH1; PH2
 2 vijačna nastavka Pozidriv, 1/4-colski, PZ1; PZ2
 9 viličasto obročnih ključev 8 – 22 mm
 Shranjevanje v: Plastični kovček (380×285×85 mm)

Tehnični opis

Število delov	82
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-32 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-14 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Sponka iz umetne mase Barva RED	630003 RED
---------------------------------	------------

Sponka iz umetne mase Barva BLUE

630003 BLUE