

HOLEX®
Garnitura nasadnih ključev, 1/4; 1/2-colski 4-kotnik 43-delna

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630100
GTIN	4045197161642
Razred artikla	62A

Opis
Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake/matice gs_profil_6kant-einsatz M2 – M20.

Za vijake z notranjim 6-kotnikom gs_profil_6kant M4 – M18.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirano.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi, 1/4-colski: 11 kos. art. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

12-kotni nasadni ključi, 1/2-colski: 13 kos. art. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik, 1/4-colski: 3 kosi art. 631720 vel. 3; 4; 5

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik, 1/2-colski: 5 kosov art. 643220 vel. 6; 8; 10; 12; 14

1/4-colski t-ročaj: 1 kos podobno art. 633029

1/2-colski t-ročaj: 1 kos art. 641320

1/4-colski natični ročaj: 1 kos podobno art. 632829

1/4-colski podaljški: 2 kosa art. 632420 vel. 50; 150

1/2-colski podaljški: 2 kosa art. 641020 vel. 130; 255

1/4-colski kardanski zglob: 1 kos art. 633520

1/2-colski kardanski zglob: 1 kos art. 641620

1/4-colska raglja: 1 kos art. 632300

1/2-colska raglja: 1 kos art. 640220

Shranjevanje v: Škatla iz jeklene pločevine

Dolžina: 440 mm

Širina: 266 mm

Višina: 50 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-13 mm

Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 13-32 mm

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-14 mm

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Število delov	43
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-13 mm
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	13-32 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-14 mm
Pakiranje	Škatla iz jeklene pločevine
Dolžina	440 mm
Širina	266 mm
Višina	50 mm