



Garnitura nasadnih ključev s TiN-prevleko, 1/4-colski 4-kotnik 30-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630340
GTIN	4000896175475
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Stebila s prevleko TiN za izjemno dobro oprijemljivost in odpornost proti obrabi. Z optimizirano zaščito pred korozijo.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M8.

Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2,5–M5 ter vijake z notranjim Torx® z navojem M3–M6.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 12 kosov vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Vijačni nastavkiza notranji 6-kotnik

prevleka TiN: 4 kosi art. 631733 vel. 3; 4; 5; 6

Vijačni nastavki za notranji Torx®,

prevleka TiN: 5 kos, vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Vijačni nastavki za profil Phillips

s prevleko TiN: 2 kos, vel. 1; 2

Vijačni nastavki Pozidriv

prevleka TiN: 2 kos, vel. 1; 2

Natični ročaj: 1 kos

Podaljški: 2 kos vel. 55; 147 mm

Kardanski zglob: 1 kos

Raglja: 1 kos

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase, s stojalom / odlagalno posodico

Višina: 54 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-14 mm

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-6 mm

Tehnični opis

Število delov	30
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-14 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-6 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase, s stojalom / odlagalno posodico
Dolžina	180 mm
Širina	150 mm
Višina	54 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, prevleka TiN, 1/4-colski kratki 6-kotnik 4 mm

631733 4

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, prevleka TiN, 1/4-colski kratki 6-kotnik 6 mm

631733 6

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, prevleka TiN, 1/4-colski kratki 6-kotnik 5 mm

631733 5

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, prevleka TiN, 1/4-colski kratki 6-kotnik 3 mm

631733 3