

Koken**6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski tankostenski, s tulcem iz umetne mase, Zev ključa: 22mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	651240 22
GTIN	4991644359448
Razred artikla	63R

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrnitev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem. Pri menjavi koles in pnevmatik je pomembno, da so matice ali vijaki pravilno zategnjeni, da se zagotovi varna vožnja. S šestkotnim nasadnim ključem s tulcem iz umetne mase bodo matice ali vijaki dovolj zategnjeni, hkrati pa ne boste poškodovali platišča. Nasadni ključ je primeren tudi za udarni vijačniki.

Plastični tulec ščiti platišča in preprečuje praske ali druge poškodbe, ki jih lahko povzroči orodje. Tako ste lahko prepričani, da bo vaše vozilo vedno v najboljšem stanju.

Nasadni ključ je pomemben del vsake avtomehanične delavnice. Ne glede na to, ali platišča in pnevmatike na svojem vozilu menjate sami ali pa menjavo izvede strokovnjak, to orodje ne sme manjkati.

Prednosti:

- **Majhen Ø in odlično usklajena celotna dolžina nasadnega ključa omogočata delo na težko dostopnih vijakih.**
- **Zaščita občutljivih delov (npr. aluminijasta platišča) z zaščitnimi tulci.**
- **Možnost pozicioniranja pri delujočem vijačniku, saj se zaščitni tulec prosto vrti.**
- **Različne barve najlonskih tulcev za hitro razločevanje nastavkov.**
- **Možnost visoke obremenitve nasadnih ključev zaradi torzijske cone.**
- **Plastični naslon v notranjosti ščiti občutljive površine kolesnih matic.**

Uporaba:

Zlasti za pazljivo montažo občutljivih delov (npr. aluminijastih platišč).

Standard:

DIN 3129

Material:

Krom-molibdenovo jeklo, mangan-fosfatirano.

Napotek:

Nadomestne zaščitne tulce najdete pod art. 651242.

Tehnični opis

Dolžina	110 mm
Zev ključa	22 mm
Ø na izhodni strani	30,5 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

Pribor

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1/2-colski Ø 25 mm	651800 25
Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe, 1/2-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 3	651790 3
Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski Ø × dolžina 3X20 mm	651900 3X20
Tulec iz umetne mase Tip 22	651242 22