

Garant**Osnovna plošča ZeroClamp (odvisno od vrste stroja/strojne mize), Tip: 29598****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360014 29598
GTIN	4045197885111
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Središčna izvrtina $\varnothing 25$ H7 za vpenjanje garniture za centrično uravnavanje. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatika vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v zelenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Material:

Osnovna plošča iz zelo trdega aluminija, z obdelano površino.

Vse komponente vpenjala iz nerjavnega ali pred korozijo zaščenega jekla.

Dodatni pribor:

Vpenjalni čepi art. 360025, priključni bloki art. 360017 vel. 12808 in vel. 12805.

Napotek:

Slika lahko odstopa glede na vrsto stroja.

Tehnični opis

za tip stroja	DMG DMU 60eV0
Višina H	44 mm

Število vpenjal	8
Širina B	500 mm
Ø A	630 mm
Tip	29598
Ø vpenjala	120 mm
Medosna razdalja S	200 mm
Križna mera	ne
Serija	ZeroClamp
Vrsta izdelka	Osnovne plošče

Pribor

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12/138	360025 18M12/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12	360025 18M12
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/138	360025 12M10/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16/138	360025 18M16/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M16/138	360025 25M16/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10/138	360025 25M10/138
Priključni blok ZeroClamp Tip 12805	360017 12805
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/90	360025 12M10/90
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M10	360025 16M10
Pokrov za osnovno ploščo ZeroClamp Tip 29606	360021 29606
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 14M12/90	360025 14M12/90
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10	360025 12M10

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16	360025 18M16
Priključni blok ZeroClamp Tip 12808	360017 12808
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10	360025 25M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M8	360025 16M8