

**Glava viličastih ključev Oblika čeljusti, Zev ključa: 17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	612900 17
GTIN	4018754003549
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu, glava s 4-kotnikom za vpetje različnih pogonskih orodij, npr. raglje, podaljškov itd.

Uporaba:

Zaradi možnosti uporabljanja različnih orodij za upravljanje, dobro dosežete tudi vijake na težko dostopnih mestih.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani; zaokrožene površine (ni ostrih robov).

Napotek:

Za primerna pogonska orodja glejte art. 632000–641350 in 655230–657766.

Tehnični opis

Zev ključa	17 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Debelina glave h	6,3 mm
Širina glave b	38 mm
Dolžina L	42,5 mm
Oblika, konica	Oblika čeljusti

Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

Pribor

T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 165 mm	635700 165
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635429 75
Raglja, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem Tip 3/8	635090 3/8
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm	635429 240
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636220 3/8
Raglja, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem Tip	635025
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm	635400 240
Ročaj z zglobom, 3/8-colski	636000
T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 200 mm	635729 200
Podaljšek, 3/8 coleQuickRelease Celotna dolžina 160 mm	635645 160
Raglja s skoziškim 4-kotnikom, 3/8 cole s kratkim ročajem	635900
Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 3/8 cole z izmetačem in vrtljivim ročajem	635220
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636200 3/8
Raglja s finim ozobljenjem Zyklop Metal s skoziškim 4-kotnikom, 3/8 cole z izmetačem	635295
Kardanski zglob, 3/8-colskiQuickRelease Tip 3/8	636250 3/8
Podaljšek, 3/8 coleQuickRelease Celotna dolžina 240 mm	635645 240
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 160 mm	635400 160
Raglja s finim ozobljenjem Zyklop Metal s skoziškim 4-kotnikom, 3/8 cole z izmetačem	635290
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 40 mm	635400 40
Podaljšek, 3/8 colefleksibilni Celotna dolžina 194 mm	635600 194
T-ročaj, 3/8-colskiQuickRelease Celotna dolžina 165 mm	635750 165

Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636229 3/8
Podaljšek, 3/8 coleQuickRelease Celotna dolžina 75 mm	635645 75
Podaljšek, 3/8 colezelo dolgi Celotna dolžina 305 mm	635500 305
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635400 75
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 125 mm	635429 125
Raglja z zglobom, 3/8 cole z izmetačem	635335
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635420 75
Specialni podaljšek, 3/8-colski	612950
Podaljšek, 3/8 colezelo dolgi Celotna dolžina 508 mm	635500 508
T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 200 mm	635720 200
Podaljšek, 3/8 colezelo dolgi Celotna dolžina 711 mm	635500 711
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 125 mm	635400 125
Raglja s finim ozobljenjem Zyklop Speed, dvosmerna, 3/8 cole z vrtljivo glavo in izmetačem	635190
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 40 mm	635420 40
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 125 mm	635420 125