

**Ploščata pila, nasek 2, Dolžina brez nasadila: 200mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 510210 200 |
| GTIN | 4045197571601 |
| Razred artikla | 52A |

Opis**Izvedba:**

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. **Neizbočene pile** imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.

Nasek na 3 stranicah, s topim koncem.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Standard:

DIN 7261 Form A

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Presek | 19×5 mm |
| Dolžina brez nasadila | 200 mm |
| Značilnost blagovnega imena | nasek 2 |
| Nasek | 2 |
| Oblika | A |
| Opis oblike | ploščata, s topim koncem |
| Površine pile | 3 |
| vkj. z ročajem za pilo | ne |
| Standard | DIN 7261 |
| Vrsta izdelka | Delavniške pile |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Les | primerno | | |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 120 mm | 519400 120 |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm | 519510 110 |
| Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 110 mm | 519600 110 |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 100 mm | 519510 100 |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 120 mm | 519600 120 |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm | 519550 110 |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm | 576000 80X20 |