



## Delavniška naprava za preverjanje momentnih ključev SENSOTORK®, Maksimalni vrtilni moment: 1100Nm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	654250 1100
GTIN	4018754181155
Razred artikla	63B

### Opis

#### Izvedba:

#### Kompaktna delavniška naprave za preverjanje momentnih ključev.

Možnost prilagoditve naprave z zamenljivimi merilnimi moduli. Velika točnost zaradi ploskih merilnih modulov (majhne prečne sile) z obdelavo izmerjene vrednosti ter pretvorbo v digitalno obliko neposredno v merilnem modulu (odstopanje vrednosti prikaza od izmerjene vrednosti znaša  $\pm 0,25\%$  v območju 20–100 % nazivne vrednosti;  $\pm 0,5\%$  v območju 10–20 % nazivne vrednosti in  $\pm 1\%$  v območju 2–10 % nazivne vrednosti).

Velika varnost zaradi dodatnega prikaza dejanskega zateznega momenta pri momentnih ključih s samodejno sprožitvijo.

#### Obseg dobave:

Vklj. z merilnim modulom, držalom, prikazovalnikom, stativom za prikazovalnik, spiralnim kablom (1,5 m), omrežnim napajalnikom, priborom za pritrditev za vodoravni in navpični položaj preverjanja.

#### Obseg dobave:

Adapter (notranji 4-kotnik  $\times$  zunanji 4-kotnik): 1/4 cole  $\times$  3/4 cole;  
3/8 cole  $\times$  3/4 cole;  
1/2 cole  $\times$  3/4 cole

## Tehnični opis

Mera b	180 mm
Maksimalni vrtilni moment	1100 Nm
Vpenjalo za 4-kotnik	3/4 col
Mera h <sub>1</sub>	79 mm
Mera h <sub>2</sub>	215 mm
Masa	7,5 kg
Mera l	180 mm
Merilno območje	25 – 1100 Nm
Napajanje	Omrežno napajanje
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Vmesnik	USB-vmesnik
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	O4
Vrsta izdelka	Naprava za kalibriranje in justiranje

## Storitve

Obojestransko kalibriranje Naprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 1000/2 Nm	020140 1000/2
Obojestransko DAkkS-kalibriranje Naprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 1000/2 Nm	020150 1000/2

## Pribor

Merilni modul Maksimalni vrtilni moment 1100 Nm	654255 1100
Adapter za kalibriranje za 4-kotnik Tip 3	654383 3
Adapter za kalibriranje za 4-kotnik Tip 4	654383 4
Adapter za kalibriranje za 4-kotnik Tip 2	654383 2