



Precizna ploščata pila za zatiče VALTITAN, Dolžina brez nasadila/švicarski nasek: 250/00



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 520150 250/00 |
| GTIN | 613548062128 |
| Razred artikla | 53B |

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive precizne pile VALTITAN z ekstremno odpornostjo proti obrabi. Trdota površine **1200 HV**. Posebna oblika zob preprečuje, da bi se opilki nabirali med nasekom. Najvišja zmogljivost in življenjska doba. Skoraj nerjavne, zato so posebej primerne za uporabo v okolju, ki je posebej podvrženo vplivu korozije.

Nasek na 3 stranicah, s topim koncem.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|---------------|
| Dolžina brez nasadila | 250 mm |
| Presek | 25,3×6,3 mm |
| ustreza nemškemu naseku | 1 |
| Vrsta izdelka | Precizne pile |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |

| | |
|------------------|----------|
| Jeklo < 60 HRC | primerno |
| Jeklo < 67 HRC | primerno |
| INOX | primerno |
| Ti | primerno |
| GG(G) | primerno |
| CuZn | primerno |
| Umetna masa, GFK | primerno |
| Les | primerno |
| Uni | primerno |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm | 519510 110 |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 120 mm | 519550 120 |
| Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 120 mm | 519600 120 |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm | 519550 110 |
| Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 140 mm | 519400 140 |
| Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 125 mm | 519510 125 |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 110 mm | 519600 110 |